



● 材質・仕上げ



| | PPRH |
|-------|-------------|
| 本体 | SUS305 |
| ボール | SUS420C、焼入れ |
| スプリング | SUS631相当 |



- 圧入タイプのボールプランジャ。
- 重荷重タイプです。
- 取り付け穴の推奨寸法公差はH7です。
- オールステンレス製。

単位: mm

| 品番 | D1 | D2 | D3 | D | L | s | L1 | L2 | L3 | 適用ボールボタン BB | 荷重 (N) min./max. | 質量 (g) |
|---------|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|----------------|---------------------|--------|
| PPRH-4 | 4 | 4 | 4.6 | 3 | 10.7 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 5.6 | BB-5 | 12.9 / 19 | 0.6 |
| PPRH-5 | 5 | 5 | 5.6 | 4 | 12 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 6 | BB-8 | 19.3 / 29.2 | 1 |
| PPRH-6 | 6 | 6 | 6.5 | 5 | 15 | 1.7 | 1 | 2.3 | 8.2 | BB-10 | 28 / 47.5 | 2 |
| PPRH-8 | 8 | 8 | 8.5 | 6.5 | 18 | 2.3 | 1.1 | 2.9 | 9.5 | BB-10 | 40 / 67.3 | 4 |
| PPRH-10 | 10 | 10 | 11 | 8.5 | 26 | 3.1 | 1.5 | 4.2 | 14.3 | BB-12 | 66 / 105 | 8 |

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** をご使用ください。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

PPRH-5



クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

ゆるみ止め

対応不可

レーザ刻印

対応不可