



- 圧入タイプのピンプランジャ。
- **PPRL-NI** ——— オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- **PPRL-KU** ——— プラスティックピン使用。ワークに傷をつけません。
- 取り付け穴の推奨寸法公差はH7です。
- 材質・仕上げ RoHS

	PPRL-NI	PPRL-KU
本体	SUS305相当	SUS305相当
ピン	SUS303相当	ポリアセタール(白)
スプリング	SUS631相当	SUS631相当

**PPRL-NI** ステンレスピン **PPRL-KU** プラスティックピン

品番	D1	D	D3	D2	s	L	L1	L2	L3	適用ボールボタン BB → P.xxxx	荷重 (N) min./max.	質量 (g)
<b>PPRL-4-NI</b>	4	2.8	4.6	4	2.7	10.7	0.9	1.8	5.6	BB-5	3 / 8.2	0.6
<b>PPRL-5-NI</b>	5	3.8	5.6	5	4	12	0.9	2.1	6	BB-8	3.3 / 9	1.2
<b>PPRL-6-NI</b>	6	4.8	6.5	6	5.5	15	1	2.3	8.2	BB-10	6.1 / 12	2
<b>PPRL-8-NI</b>	8	6.2	8.5	8	6.5	18	1.1	2.9	9.5	BB-12	10.7 / 17	4
<b>PPRL-10-NI</b>	10	8	11	10	8	26	1.5	3.5	15	BB-12	16.2 / 29	9
<b>PPRL-4-KU</b>	4	2.8	4.6	4	2.7	10.7	0.9	1.8	5.6	BB-5	3 / 8.2	0.5
<b>PPRL-5-KU</b>	5	3.8	5.6	5	4	12	0.9	2.1	6	BB-8	3.3 / 9	0.7
<b>PPRL-6-KU</b>	6	4.8	6.5	6	5.5	15	1	2.3	8.2	BB-10	6.1 / 12	1.1
<b>PPRL-8-KU</b>	8	6.2	8.5	8	6.5	18	1.1	2.9	9.5	BB-12	10.7 / 17	2.3
<b>PPRL-10-KU</b>	10	8	11	10	8	26	1.5	3.5	15	BB-12	16.2 / 29	5

単位: mm

● 関連商品

受け側には耐摩耗性にすぐれたボールボタン **BB** をご使用ください。

→ P.xxxx



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**PPRL-5-KU**



クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

ゆるみ止め → P.xxxx

対応不可

レーザ刻印 → P.xxxx

対応不可