



● 性能

電源電圧	5V ± 5% (USB給電)	
無線通信	2.4GHz帯無線通信	
無線到達距離 (参考値)	屋内	60m
	屋外	1200m
最大接続数	32台	

● 材質・仕上げ

	EPC-100
本体	A6063 アルマイト処理

- RoHS指令で制限される10化学物質を含有しません。

品番	質量 (g)
EPC-100	45

- **EPU-220** 専用の送受信機です。

- PCとUSBで接続することで、**EPU-220** を無線で操作できます。
- 最大32台の **EPU-220** の一括操作が可能です。
- PC接続用のUSBケーブル(長さ: 50cm)が付属しています。

⚠ 使用上の注意

ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

詳しくは取扱説明書の「電波に関するご注意」をご確認ください。

取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。

● 関連商品

PLCに接続して **EPU-220** を制御できる送受信機 **EPC-200-CC** **EPC-210-EIP** があります。



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

EPC-100



使用可能な地域： 日本、アメリカ、カナダ、中国