



- 細目ねじタイプのストップスクリュー。微調整が容易です。
- ワークの位置決め、ストップなどの用途に。
- 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 全商品にロックナットが付属しています。

● 材質・仕上げ

	SAN-B スチール製	SANS-B ステンレス製
ねじ部	S45C 球面部焼入れ (硬度45 - 50HRC)	SUS420J2 球面部焼入れ (硬度45 - 50HRC)
ロックナット	スチール 三価クロメート処理	SUS304相当



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SAN-M5-20-B

商品記号 **1** **2** 六角穴付きタイプ

寸法

品番 スチール製	品番 ステンレス製	M(細目)		s min.	B1	R	B	C(約)	T	質量(g)
		ねじの呼び 1	ピッチ							
SAN-M4-B	SANS-M4-B	M4	0.5	2.2	2	4	7	8.1	4	2.3 - 3.2
SAN-M5-B	SANS-M5-B	M5	0.5	2.8	2.5	5	8	9.2	4	3.1 - 4.6
SAN-M6-B	SANS-M6-B	M6	0.75	3	3	6	10	11.5	4	4.5 - 13
SAN-M8-B	SANS-M8-B	M8	0.75	4	4	8	13	15	5	9.7 - 23
SAN-M10-B	SANS-M10-B	M10	1	5	5	10	17	19.6	6	23 - 35
SAN-M12-B	SANS-M12-B	M12	1	6	6	12	19	21.9	6	37 - 68
SAN-M16-B	SANS-M16-B	M16	1.5	7	8	16	24	27.7	8	90 - 150

単位: mm

ねじ長さ

SAN-B スチール製 SANS-B ステンレス製

品番	L (mm) 2									
	20	25	30	35	40	50	60	80	100	
SAN-M4-B	●		●							
SAN-M5-B	●		●							
SAN-M6-B	●		●	●						
SAN-M8-B		●	●		●	●				
SAN-M10-B					●	●	●			
SAN-M12-B					●		●	●		
SAN-M16-B							●	●	●	
SANS-M4-B	●		●							
SANS-M5-B	●		●							
SANS-M6-B	●		●	●	●	●	●			
SANS-M8-B		●	●		●	●	●			
SANS-M10-B					●	●	●			
SANS-M12-B					●		●	●		
SANS-M16-B							●	●	●	

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.0000
 ねじ組み合わせ → P.0000
 ねじカット → P.0000
 ゆるみ止め → P.0000
 お問い合わせください 対応不可 対応不可 対応可・別料金