



単位: mm

品番	C	Lc	R	H	h	A	L	L ₁	L _r	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UAC-20-100	9.5	5.5	5.4	49	36	20	112	100	19	1000	76	M5×20
UAC-20-112	9.5	5.5	5.4	49	36	20	124	112	19	1000	82	M5×20
UAC-20-117	9.5	5.5	5.4	49	36	20	129	117	19	1000	82	M5×20
UAC-20-120	9.5	5.5	5.4	49	36	20	132	120	19	1000	88	M5×20
UAC-20-128	9.5	5.5	5.4	51	38	20	140	128	19	1000	94	M5×20
UAC-20-160	9.5	5.5	5.4	51	38	20	172	160	19	1000	112	M5×20
UAC-26-116	11	6	6.4	55	38	26	130	116	17	1000	157	M6×20
UAC-26-120	11	6	6.4	55	38	26	134	120	17	1000	158	M6×20
UAC-26-132	11	6	6.4	55	38	26	146	132	17	1000	178	M6×20
UAC-26-164	11	6	6.4	57	40	26	178	164	17	1000	209	M6×20
UAC-26-179	11	6	6.4	57	40	26	193	179	17	1000	209	M6×20
UAC-26-196	11	6	6.4	57	40	26	210	196	17	1000	242	M6×20

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UAC-20-100 - AL

1

2

UAC-20-100 - AL - P

1

2

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。

- 前面から取りつけるアルミ製の取っ手。
- 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
- 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
- 表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号 	表面処理
AL	アルマイト処理
BL	バレル研磨
BK	静電塗装(黒)
SG	静電塗装(シルバー)
RD	静電塗装(レッド)

- 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
 UAC-20 ————— ねじ径：M5
 UAC-26 ————— ねじ径：M6
*六角穴付きボルトは付属していません。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
- 材質・仕上げ



	UAC-AL	UAC-BL	UAC-BK / UAC-SG / UAC-RD
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 バレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装(各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7