



● 材質・仕上げ



	UACS
本体	SUS304 ショットブラスト
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- 前面から取りつける取っ手。
- 握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
- 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。

UACS-20 ————— ねじ径：M5

UACS-26 ————— ねじ径：M6

*六角穴付きボルトは付属していません。

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を2本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

単位：mm

品番	C	Lc	R	H	h	A	L	L1	Lr	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UACS-20-112	9.5	5.5	5.4	49	36	20	125	112	19	1000	245	M5×20
UACS-20-128	9.5	5.5	5.4	51	38	20	141	128	19	1000	280	M5×20
UACS-20-160	9.5	5.5	5.4	51	38	20	173	160	19	1000	330	M5×20
UACS-26-128	11	6	6.4	57	40	26	145	128	17	1000	520	M6×20
UACS-26-160	11	6	6.4	57	40	26	177	160	17	1000	600	M6×20
UACS-26-200	11	6	6.4	57	40	26	217	200	17	1000	715	M6×20

*1： 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UACS-20-112



UACS-20-112-P



ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。