



● 材質・仕上げ



	UAF-AB
本体	アルミニウム合金 抗菌塗装(各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UAF-20-100-AB-BK



UAF-20-100-AB-BK-P

ねじ付属
サービスねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

- 銀イオンを主成分とした抗菌塗装を施しています。
- 24時間以内に表面に付着した細菌を99%以上、ウイルスを95%以上減少させます。
- ISO 22196:2011、ISO 21702:2019に従い、以下の菌およびウイルスにすぐれた抗菌効果が認められました。
大腸菌 ATCC*125922TM
緑膿菌 ATCC*127853TM
エンテロコッカス・ヒラエ ATCC*110541
インフルエンザA(H1N1)
ヒトコロナウイルス(OC43)
SARS-CoV-2

- 頻繁に洗浄を行っても抗菌効果は持続します。

- 滅菌温度でも効果は失われません。

*1: ATCCはAmerican Type Culture Collectionの登録商標です。

- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	色
BK	黒
WH	白

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	M	Lf	H	h	A	L	L1	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UAF-20-100-AB	M6	10	49	36	20	113	100	1000	90	M6×12
UAF-20-112-AB	M6	10	49	36	20	125	112	1000	97	M6×12
UAF-20-128-AB	M6	10	51	38	20	141	128	1000	110	M6×12
UAF-20-160-AB	M6	10	51	38	20	173	160	1000	127	M6×12
UAF-26-128-AB	M8	12	55	38	26	145	128	1000	182	M8×12
UAF-26-160-AB	M8	12	57	40	26	177	160	1000	213	M8×12
UAF-26-192-AB	M8	12	57	40	26	209	192	1000	245	M8×12
UAF-26-300-AB	M8	12	57	40	26	317	300	1000	347	M8×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。