



- 取り付け寸法は、100mm - 500mmのワイドバリエーション。
- 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
- 握りやすく、力がかかりやすい形状です。

- 表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
AL	アルマイト処理
BL	パレル研磨
BK	静電塗装(黒)
SG	静電塗装(シルバー)
RD	静電塗装(レッド)

- **UAF-20-120** **UAF-20-180** **UAF-20-235** は、19インチトラックに適した寸法です。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。



● 材質・仕上げ

	UAF-AL	UAF-BL	UAF-BK / UAF-SG / UAF-RD
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 パレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装(各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

RoHS

単位: mm

品番	A	L1	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UAF-20-100	20	100	49	36	113	10	M6	1000	84	M6×12
UAF-20-112	20	112	49	36	125	10	M6	1000	96	M6×12
UAF-20-117	20	117	49	36	130	10	M6	1000	100	M6×12
UAF-20-120	20	120	49	36	133	10	M6	1000	103	M6×12
UAF-20-128	20	128	51	38	141	10	M6	1000	106	M6×12
UAF-20-160	20	160	51	38	173	10	M6	1000	126	M6×12
UAF-20-180	20	180	51	38	193	10	M6	1000	139	M6×12
UAF-20-200	20	200	51	38	213	10	M6	1000	168	M6×12
UAF-20-235	20	235	51	38	248	10	M6	1000	200	M6×12
UAF-26-112	26	112	55	38	129	12	M8	1000	157	M8×12
UAF-26-117	26	117	55	38	134	12	M8	1000	166	M8×12
UAF-26-120	26	120	55	38	137	12	M8	1000	170	M8×12
UAF-26-125	26	125	55	38	142	12	M8	1000	176	M8×12
UAF-26-128	26	128	55	38	145	12	M8	1000	178	M8×12
UAF-26-160	26	160	57	40	177	12	M8	1000	209	M8×12
UAF-26-179	26	179	57	40	196	12	M8	1000	234	M8×12
UAF-26-192	26	192	57	40	209	12	M8	1000	242	M8×12
UAF-26-300	26	300	57	40	317	12	M8	1000	345	M8×12
UAF-26-400	26	400	57	40	417	12	M8	1000	440	M8×12
UAF-26-500	26	500	57	40	517	12	M8	1000	538	M8×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UAF-20-100-AL

UAF-20-100-AL-P

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。