


**● 材質・仕上げ**


	<b>UAFS-HP</b>
本体	SUS304 研磨
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
- 握りやすい形状と寸法。
- 表面は研磨仕上げ。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	M	Lf	H	h	A	L	L1	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>UAFS-20-112-HP</b>	M6	10	49	36	20	125	112	1000	273	M6×12
<b>UAFS-20-128-HP</b>	M6	10	51	38	20	141	128	1000	308	M6×12
<b>UAFS-20-160-HP</b>	M6	10	51	38	20	173	160	1000	355	M6×12
<b>UAFS-20-200-HP</b>	M6	10	51	38	20	213	200	1000	440	M6×12
<b>UAFS-26-128-HP</b>	M8	12	57	40	26	145	128	1000	520	M8×12
<b>UAFS-26-160-HP</b>	M8	12	57	40	26	177	160	1000	600	M8×12
<b>UAFS-26-200-HP</b>	M8	12	57	40	26	217	200	1000	715	M8×12

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- **品番指定** ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## UAFS-20-112-HP



## UAFS-20-112-HP-P

ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

 クリーン洗浄・クリーン梱包  
お問い合わせください

 レーザ刻印  
対応可・別料金