


● 材質・仕上げ


	UAFS
本体	SUS304 ショットプラスト
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- 握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	M	Lf	H	h	A	L	L1	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UAFS-20-112	M6	10	49	36	20	125	112	1000	270	M6×12
UAFS-20-128	M6	10	51	38	20	141	128	1000	305	M6×12
UAFS-20-160	M6	10	51	38	20	173	160	1000	366	M6×12
UAFS-20-200	M6	10	51	38	20	213	200	1000	440	M6×12
UAFS-20-250	M6	10	51	38	20	263	250	1000	517	M6×12
UAFS-20-300	M6	10	51	38	20	313	300	1000	597	M6×12
UAFS-20-400	M6	10	51	38	20	413	400	1000	737	M6×12
UAFS-26-128	M8	12	57	40	26	145	128	1000	520	M8×12
UAFS-26-160	M8	12	57	40	26	177	160	1000	600	M8×12
UAFS-26-200	M8	12	57	40	26	217	200	1000	715	M8×12
UAFS-26-300	M8	12	57	40	26	317	300	1000	990	M8×12
UAFS-26-400	M8	12	57	40	26	417	400	1000	1260	M8×12
UAFS-26-500	M8	12	57	40	26	517	500	1000	1525	M8×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- **品番指定** ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UAFS-20-112



UAFS-20-112-P

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

 クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

 レーザ刻印
対応可・別料金