



● 材質・仕上げ



	UAH-BK / UAH-SG	UAHS
本体	SUM22L 静電塗装 (各色)	SUS304 ショットプラスト
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

- 美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたちです。

- 材質は2種類。

UAH —— スティール製

UAHS —— ステンレス製

- **UAH** (スティール製) は品番の末尾記号により、カラーバリエーションが選択できます。

末尾記号	表面処理
BK	静電塗装 (つや消し黒)
SG	静電塗装 (つや消しシルバー)

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

単位: mm

品番 1 スティール製	品番 1 ステンレス製	L1	A	H	h	L	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UAH-64	UAHS-64	64	10	35	25	75	5	M4	1000	55	M4×6
UAH-96	UAHS-96	96	10	35	25	111	5	M4	1000	70	M4×6
UAH-128	UAHS-128	128	10	35	25	146	5	M4	1000	90	M4×6
UAH-160	UAHS-160	160	10	35	25	181	5	M4	1000	110	M4×6
UAH-192	UAHS-192	192	10	35	25	219	5	M4	1000	130	M4×6

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UAH-64-SG

1 2

UAH-64-SG-P

1 2

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **-P** を追加してください。