

- 美しいアーチ形状の取っ手。前面取り付けタイプ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 静電塗装は傷がつきにくいつや消しタイプ。
- 表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
AL	アルマイト処理
BL	パレル研磨
BK	静電塗装 (つや消し黒)
SG	静電塗装 (つや消しシルバー)
RD	静電塗装 (つや消しレッド)

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を2本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

● 材質・仕上げ

RoHS

	UARC-AL	UARC-BL	UARC-BK / UARC-SG / UARC-RD
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 パレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7


単位: mm

品番	A	L ₁	C	H	h	L	L _c	L _r	R	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UARC-20-160	20	160	9.4	50	37	185	5	10	5.3	1000	105	M5×12
UARC-20-192	20	192	9.4	50	37	221	5	10	5.3	1000	120	M5×12
UARC-26-160	26	160	11	57	40	190	6	12	6.4	1000	190	M6×16
UARC-26-192	26	192	11	57	40	227	6	12	6.4	1000	210	M6×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UARC-20-160-RD



UARC-20-160-RD-P



ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

レーザ刻印
対応可・別料金