



- 美しいアーチ形状のステンレス製取っ手。前面取りつけタイプ。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
- ショットブラストの美しい仕上げ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 材質・仕上げ



	UARCS
本体	SUS304相当 ショットブラスト
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

単位: mm

品番	A	L ₁	C	H	h	L	L _c	L _r	R	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UARCS-20-160	20	160	9.4	50	37	185	5	10	5.3	1000	299	M5×12
UARCS-20-192	20	192	9.4	50	37	221	5	10	5.3	1000	348	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UARCS-20-160



UARCS-20-160-P

ねじ付属
サービスねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。