



- 美しいアーチ形状の取っ手。めねじタイプ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 静電塗装は傷が付きにくいつや消しタイプ。
- 表面処理のパリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号 ◀2	表面処理
AL	アルマイト処理
BL	パレル研磨
BK	静電塗装 (つや消し黒)
SG	静電塗装 (つや消しシルバー)
RD	静電塗装 (つや消しレッド)

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7 製) を2本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

● 材質・仕上げ



	UARF-AL	UARF-BL	UARF-BK / UARF-SG / UARF-RD
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 パレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7

単位: mm

品番 ◀1	A	L1	H	h	L	Lf min.	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UARF-20-160	20	160	50	37	185	8	M6	1000	106	M6×10
UARF-20-192	20	192	50	37	221	8	M6	1000	123	M6×10
UARF-26-160	26	160	57	40	190	11	M8	1000	195	M8×12
UARF-26-192	26	192	57	40	227	11	M8	1000	220	M8×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UARF-20-160-RD



UARF-20-160-RD-P



ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。