



● 材質・仕上げ



	UBGC-BL	UBGC-BK / UBGC-SG
本体	アルミニウム合金 パレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装(各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

UBGC-SG



UBGC-BL

UBGC-BK

- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。取っ手内側の波形状が握りをサポートします。
- 前面取りつけタイプ。
- 表面処理のパリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
BL	パレル研磨
BK	静電塗装(つや消し黒)
SG	静電塗装(つや消しシルバー)

- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	L1	A	H	h	L	Lr	R	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UBGC-120	120	22	44	30	141.2	5	6.5	1000	105	M6×12
UBGC-140	140	28	55	37	166.5	6	8.5	1000	190	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UBGC-120-BK

1

2

UBGC-120-BK-P

1

2

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。