

## ● 材質・仕上げ




	UCF-AB
本体	アルミニウム合金 抗菌塗装(各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

## ● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## UCF-20-200-AB-BK



## UCF-20-200-AB-BK-P



ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

- 円形断面のアルミ取っ手。
- 銀イオンを主成分とした抗菌塗装を施しています。
- 24時間以内に表面に付着した細菌を99%以上、ウイルスを95%以上減少させます。
- ISO 22196:2011、ISO 21702:2019に従い、以下の菌およびウイルスにすぐれた抗菌効果が認められました。  
大腸菌 ATCC\*125922TM  
緑膿菌 ATCC\*127853TM  
エンテロコッカス・ヒラエ ATCC\*110541  
インフルエンザA(H1N1)  
ヒトコロナウイルス(OC43)  
SARS-CoV-2

● 頻りに洗浄を行っても抗菌効果は持続します。

● 滅菌温度でも効果は失われません。

\*1： ATCCはAmerican Type Culture Collectionの登録商標です。

- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号 <b>2</b>	色
<b>BK</b>	黒
<b>WH</b>	白

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番 <b>1</b>	M	Lf	H	h	A	L	L <sub>1</sub>	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>UCF-20-200-AB</b>	M8	15	68	48	20	220	200	1000	240	M8×16
<b>UCF-20-250-AB</b>	M8	15	68	48	20	270	250	1000	280	M8×16
<b>UCF-20-300-AB</b>	M8	15	68	48	20	320	300	1000	330	M8×16
<b>UCF-20-300-AB</b>	M10	15	78	50	28	278	250	1000	550	M10×16
<b>UCF-28-300-AB</b>	M10	15	78	50	28	328	300	1000	639	M10×16
<b>UCF-28-400-AB</b>	M10	15	78	50	28	428	400	1000	776	M10×16

\*1： 人の手で使用する許容荷重です。