



● 材質・仕上げ



	UCF-BL	UCF-BK / UCF-SG
本体	アルミニウム合金 バレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UCF-20-200-BL



UCF-20-200-BL-P

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に[-P]を追加してください。

● 円形断面のアルミ取っ手。

● 表面処理のパリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
BL	バレル研磨
BK	静電塗装 (つや消し黒)
SG	静電塗装 (つや消しシルバー)

● 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。

● オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位:mm

品番	A	L ₁	H	h	L	L _f	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UCF-20-200	20	200	68	48	220	15	M8	1000	240	M8×16
UCF-20-250	20	250	68	48	270	15	M8	1000	280	M8×16
UCF-20-300	20	300	68	48	320	15	M8	1000	320	M8×16
UCF-20-350	20	350	68	48	370	15	M8	1000	360	M8×16
UCF-28-250	28	250	78	50	278	15	M10	1000	550	M10×16
UCF-28-300	28	300	78	50	328	15	M10	1000	630	M10×16
UCF-28-350	28	350	78	50	378	15	M10	1000	710	M10×16
UCF-28-400	28	400	78	50	428	15	M10	1000	800	M10×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。