



● 材質・仕上げ



	UEFS
パイプ	SUS304
カバーキャップ	ナイロン6(つや消し黒)
ブラケット	ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
ねじ部	SUM22L 三価クロメート処理
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- 中空パイプを使用。軽量です。
- 取り付けねじは、M6・M8からお選びください。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	A	L ₁	D	H	h	L _f	L	L ₃	L ₂	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UEFS-30-M6-200	30	200	18	75	45	12	265	230	170	M6	500	373	M6×12
UEFS-30-M6-250	30	250	18	75	45	12	315	280	220	M6	500	437	M6×12
UEFS-30-M6-300	30	300	18	75	45	12	365	330	270	M6	500	462	M6×12
UEFS-30-M6-350	30	350	18	75	45	12	415	380	320	M6	500	480	M6×12
UEFS-30-M6-400	30	400	18	75	45	12	465	430	370	M6	500	650	M6×12
UEFS-30-M6-500	30	500	18	75	45	12	565	530	470	M6	500	674	M6×12
UEFS-30-M6-600	30	600	18	75	45	12	665	630	570	M6	500	800	M6×12
UEFS-30-200	30	200	18	75	45	15	265	230	170	M8	500	364	M8×16
UEFS-30-250	30	250	18	75	45	15	315	280	220	M8	500	418	M8×16
UEFS-30-300	30	300	18	75	45	15	365	330	270	M8	500	471	M8×16
UEFS-30-350	30	350	18	75	45	15	415	380	320	M8	500	525	M8×16
UEFS-30-400	30	400	18	75	45	15	465	430	370	M8	500	578	M8×16
UEFS-30-500	30	500	18	75	45	15	565	530	470	M8	500	685	M8×16
UEFS-30-600	30	600	18	75	45	15	665	630	570	M8	500	792	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UEFS-30-200



UEFS-30-200-P

ねじ付属
サービスねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

レーザ刻印

お問い合わせください