

● 材質・仕上げ



	UHFA-AL*1	UHFA-BK / UHFA-SG / UHFA-RD*1
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
座金	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ	亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

*1: **UHFA-12**には座金は付属していません。

- オフセットタイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています (**UHFA-12**を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
AL	アルマイト処理
BK	静電塗装 (つや消し黒)
SG	静電塗装 (つや消しシルバー)
RD	静電塗装 (つや消しレッド)

- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。


単位: mm

品番	A	L1	D	H	L	Lf	M	W	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UHFA-8-55	8	55	12	40	67	9	M4	36	1000	23	M4×10
UHFA-8-64	8	64	12	40	76	9	M4	36	1000	24	M4×10
UHFA-8-88	8	88	12	40	100	9	M4	36	1000	28	M4×10
UHFA-8-96	8	96	12	40	108	9	M4	36	1000	29	M4×10
UHFA-8-100	8	100	12	40	112	9	M4	36	1000	29	M4×10
UHFA-10-88	10	88	15	47	103	13	M5	42.5	1000	44	M5×12
UHFA-10-100	10	100	15	47	115	13	M5	42.5	1000	45	M5×12
UHFA-10-120	10	120	15	47	135	13	M5	42.5	1000	51	M5×12
UHFA-10-180	10	180	15	47	195	13	M5	42.5	1000	65	M5×12
UHFA-10-200	10	200	15	47	215	13	M5	42.5	1000	69	M5×12
UHFA-12-125	12	125	-	60	137	12	M6	50	1000	79	M6×12
UHFA-12-160	12	160	-	60	172	12	M6	50	1000	90	M6×12
UHFA-12-200	12	200	-	60	212	12	M6	50	1000	102	M6×12
UHFA-12-250	12	250	-	60	262	12	M6	50	1000	117	M6×12


*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UHFA-8-55 - AL



UHFA-8-55 - AL - P



ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

✂ レーザ刻印
対応可・別料金