



● 材質・仕上げ



	UHFS-PE*1
本体	SUS303*2 電解研磨
座金	SUS303
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

*1: UHFS-12 には座金は付属していません。

*2: UHFS-12 はSUS304になります。

- オフセットタイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています (UHFS-12 を除く)。安定性にすぐれ、取り付け部を美しく装飾できます。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	A	L1	D	H	L	Lf	M	W	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UHFS-8-55-PE	8	55	12	40	67	9	M4	36	1000	57	M4×10
UHFS-8-64-PE	8	64	12	40	76	9	M4	36	1000	61	M4×10
UHFS-8-88-PE	8	88	12	40	100	9	M4	36	1000	70	M4×10
UHFS-8-96-PE	8	96	12	40	108	9	M4	36	1000	75	M4×10
UHFS-8-100-PE	8	100	12	40	112	9	M4	36	1000	70	M4×10
UHFS-10-88-PE	10	88	15	47	103	13	M5	42.5	1000	113	M5×12
UHFS-10-100-PE	10	100	15	47	115	13	M5	42.5	1000	123	M5×12
UHFS-10-120-PE	10	120	15	47	135	13	M5	42.5	1000	131	M5×12
UHFS-10-180-PE	10	180	15	47	195	13	M5	42.5	1000	176	M5×12
UHFS-10-200-PE	10	200	15	47	215	13	M5	42.5	1000	189	M5×12
UHFS-12-125-PE	12	125	-	60	137	12	M6	50	1000	220	M6×12
UHFS-12-160-PE	12	160	-	60	172	12	M6	50	1000	252	M6×12
UHFS-12-200-PE	12	200	-	60	212	12	M6	50	1000	280	M6×12
UHFS-12-250-PE	12	250	-	60	262	12	M6	50	1000	350	M6×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UHFS-8-55-PE



UHFS-8-55-PE-P

ねじ付属
サービスねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。