



- オフセットタイプ。
- 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています (UHFS-12 を除く)。安定性にすぐれ、取り付け部を美しく装飾できます。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7 製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。
- 材質・仕上げ



| | UHFS*1 |
|------------------------|----------------------|
| 本体 | SUS303*2 ショットブラスト |
| 座金 | SUS303 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) | SUSXM7 |

*1: UHFS-12]には座金は付属していません。

*2: UHFS-12]はSUS304になります。

単位: mm

| 品番 | A | L1 | D | H | L | Lf | M | W | 許容荷重*1 (N) | 質量 (g) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
|-------------|----|-----|----|----|-----|----|----|------|---------------|--------|-------------------|
| UHFS-8-55 | 8 | 55 | 12 | 40 | 67 | 9 | M4 | 36 | 1000 | 58 | M4×10 |
| UHFS-8-64 | 8 | 64 | 12 | 40 | 76 | 9 | M4 | 36 | 1000 | 61 | M4×10 |
| UHFS-8-88 | 8 | 88 | 12 | 40 | 100 | 9 | M4 | 36 | 1000 | 70 | M4×10 |
| UHFS-8-96 | 8 | 96 | 12 | 40 | 108 | 9 | M4 | 36 | 1000 | 75 | M4×10 |
| UHFS-8-100 | 8 | 100 | 12 | 40 | 112 | 9 | M4 | 36 | 1000 | 75 | M4×10 |
| UHFS-10-88 | 10 | 88 | 15 | 47 | 103 | 13 | M5 | 42.5 | 1000 | 113 | M5×12 |
| UHFS-10-100 | 10 | 100 | 15 | 47 | 115 | 13 | M5 | 42.5 | 1000 | 121 | M5×12 |
| UHFS-10-120 | 10 | 120 | 15 | 47 | 135 | 13 | M5 | 42.5 | 1000 | 135 | M5×12 |
| UHFS-10-180 | 10 | 180 | 15 | 47 | 195 | 13 | M5 | 42.5 | 1000 | 176 | M5×12 |
| UHFS-10-200 | 10 | 200 | 15 | 47 | 215 | 13 | M5 | 42.5 | 1000 | 189 | M5×12 |
| UHFS-12-125 | 12 | 125 | - | 60 | 137 | 12 | M6 | 50 | 1000 | 220 | M6×12 |
| UHFS-12-160 | 12 | 160 | - | 60 | 172 | 12 | M6 | 50 | 1000 | 251 | M6×12 |
| UHFS-12-200 | 12 | 200 | - | 60 | 212 | 12 | M6 | 50 | 1000 | 286 | M6×12 |
| UHFS-12-250 | 12 | 250 | - | 60 | 262 | 12 | M6 | 50 | 1000 | 330 | M6×12 |

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

● 品番指定

UHFS-10-88



UHFS-10-88 -P



ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。