

1mm指定可能



● 材質・仕上げ



	UHT-AL	UHT-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)

標準品 寸法

単位: mm

品番	A <span style="color: red;">◀1</span>	L4 <span style="color: red;">◀2</span>	b	A2	適用タッピンねじ サイズ	質量 (g)
UHT-20-174	20	174	4.5	17	M5	58
UHT-20-194	20	194	4.5	17	M5	65
UHT-20-244	20	244	4.5	17	M5	82
UHT-20-294	20	294	4.5	17	M5	99
UHT-20-344	20	344	4.5	17	M5	116
UHT-20-394	20	394	4.5	17	M5	133
UHT-28-192	28	192	5.5	25	M6	90
UHT-28-242	28	242	5.5	25	M6	114
UHT-28-292	28	292	5.5	25	M6	138
UHT-28-342	28	342	5.5	25	M6	162
UHT-28-392	28	392	5.5	25	M6	186
UHT-28-492	28	492	5.5	25	M6	234
UHT-28-592	28	592	5.5	25	M6	282
UHT-28-992	28	992	5.5	25	M6	474
UHT-30-189	30	189	3.6	27	M4	102
UHT-30-289	30	289	3.6	27	M4	158
UHT-30-339	30	339	3.6	27	M4	186
UHT-30-389	30	389	3.6	27	M4	214
UHT-30-489	30	489	3.6	27	M4	270
UHT-30-589	30	589	3.6	27	M4	326
UHT-30-989	30	989	3.6	27	M4	550



- 取っ手の用途に適したアルミニウム製パイプ。
- パイプ端面をねじで固定できる形状になっており、通常のパイプでは取り付けできない箇所にも取り付けることができます。
- タッピンねじ等で簡単に固定できます。
- アルミプロファイルになっているため、パイプをどの位置で切ってもねじ用の下穴があります。
- 1mm単位でパイプの全長L4を指定できます。**標準品**にご希望のサイズがない場合は、**1mm指定**をご利用ください。
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。 ◀3  
 末尾記号 **AL** —— アルマイト処理(シルバー)  
 末尾記号 **BK** —— 静電塗装(つや消し黒)

1mm指定

1mm指定 品番	指定範囲L4*1 (mm) <span style="color: red;">◀4</span>								
	175-189	190-192	193-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950
UHT-20-***-AL	●	●	●	●	●	●			
UHT-20-***-BK	●	●	●	●	●	●			
UHT-28-***-AL			●	●	●	●			
UHT-28-***-BK			●	●	●	●	●	●	●
UHT-30-***-AL		●	●	●	●	●	●	●	●
UHT-30-***-BK		●	●	●	●	●	●	●	●

\*1: **1mm指定**のL4は、±0.5またはL4の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。  
 ●L4以外の寸法・許容荷重は **標準品** を参照してください。

● 関連商品

ブラケット **USAF** **USBF** と組み合わせ取っ手にできます。  
 → P.xxxx



パイプ用キャップ **UCA** でパイプ端面を美しく装飾できます。  
 → P.xxxx



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**UHT-20-174-BK** 標準品

商品記号 ◀1 ◀2 ◀3

**UHT-28-611-AL** 1mm指定

商品記号 ◀1 ◀4 ◀5

標準品は ◀2 を表のL4から選択してください。  
**1mm指定**は ◀4 を表のL4から1mm単位で指定してください。