

## ● 材質・仕上げ



	UIF-BL	UIF-BK / UIF-SG
本体	アルミニウム合金 パレル研磨	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7



- 握りやすい形状のアルミ取っ手。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
BL	パレル研磨
BK	静電塗装 (黒)
SG	静電塗装 (シルバー)

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を2本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。


単位: mm

品番	M	Lf	H	h	A	L	L1	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UIF-22-120	M6	10	42.5	34.5	22.5	147	120	1000	90	M6×12
UIF-27-180	M8	12	47.5	37.5	27	214	180	1000	180	M8×12


\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## UIF-22-120-BL



## UIF-22-120-BL-P



ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包  
お問い合わせください

レーザ刻印  
対応可・別料金