



## ● 材質・仕上げ



	UJF-AL	UJF-BK / UJF-SG
本体	アルミニウム合金 アルマイト処理	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

- ドイツのグッドデザイン賞を受賞したアルミ取っ手 **UAF** (⇒ P.xxxx) の小型・軽量タイプ。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	表面処理
<b>AL</b>	アルマイト処理
<b>BK</b>	静電塗装 (つや消し黒)
<b>SG</b>	静電塗装 (つや消しシルバー)

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	A	L <sub>1</sub>	H	h	L	L <sub>f</sub>	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
<b>UJF-12-55</b>	12	55	40	32	63	10	M5	1000	23	M5×12
<b>UJF-12-88</b>	12	88	40	32	96	10	M5	1000	30	M5×12
<b>UJF-12-100</b>	12	100	40	32	108	10	M5	1000	32	M5×12
<b>UJF-12-120</b>	12	120	40	32	128	10	M5	1000	35	M5×12
<b>UJF-12-180</b>	12	180	40	32	188	10	M5	1000	45	M5×12
<b>UJF-12-200</b>	12	200	40	32	208	10	M5	1000	50	M5×12
<b>UJF-12-235</b>	12	235	40	32	243	10	M5	1000	61	M5×12

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**UJF-12-55-AL**
**UJF-12-55-AL-P**

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 ⇒ P.xxxx

お問い合わせください

レーザ刻印 ⇒ P.xxxx

対応可・別料金