



● 材質・仕上げ



	UJFS
本体	SUS304 ショットブラスト
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- ステンレス取っ手の小型・軽量タイプ。
- 耐蝕性にすぐれています。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	A	L ₁	H	h	L	L _f	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UJFS-12-55	12	55	40	32	63	10	M5	1000	60	M5×12
UJFS-12-88	12	88	40	32	96	10	M5	1000	85	M5×12
UJFS-12-100	12	100	40	32	108	10	M5	1000	94	M5×12
UJFS-12-120	12	120	40	32	128	10	M5	1000	103	M5×12
UJFS-12-180	12	180	40	32	188	10	M5	1000	140	M5×12
UJFS-12-200	12	200	40	32	208	10	M5	1000	149	M5×12
UJFS-12-235	12	235	40	32	243	10	M5	1000	165	M5×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UJFS-12-55



UJFS-12-55-P

ねじ付属
サービスねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金