



- 前面取り付けタイプの片持ち取っ手。
- 取り付け穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。
- 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
- カラーバリエーションは2色。品番記号により選択できます。

記号	色
BK	つや消し黒
SG	つや消しシルバー

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

● 材質・仕上げ



	UKC-B
本体	アルミニウム合金 静電塗装 (各色)
ボルト穴用キャップ	ポリアセタール (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

単位: mm

品番	A	A1	L	C	H2	B	H	h	P	F	R	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UKC-25-162-BK-B	25	28	162	13.3	28	40	57	38	20	10	8.3	1000	217	M8×20
UKC-25-162-SG-B	25	28	162	13.3	28	40	57	38	20	10	8.3	1000	217	M8×20

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UKC-25-162-BK-B



UKC-25-162-BK-B-P

ねじ付属
サービスねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。