



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## ULF-20-112-AL



## ULF-20-112-AL-P



ねじ付属  
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

- オフセットタイプ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。

| 末尾記号 | 表面処理           |
|------|----------------|
| AL   | アルマイト処理        |
| BL   | パレル研磨          |
| BK   | 静電塗装(つや消し黒)    |
| SG   | 静電塗装(つや消しシルバー) |

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

- 材質・仕上げ



|                        | ULF-AL              | ULF-BL            | ULF-BK / ULF-SG      |
|------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 本体                     | アルミニウム合金<br>アルマイト処理 | アルミニウム合金<br>パレル研磨 | アルミニウム合金<br>静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト<br>(ねじ付属サービス) | SUSXM7              | SUSXM7            | SUSXM7               |

単位: mm

| 品番         | A  | L <sub>1</sub> | a  | D  | W <sub>1</sub> | D <sub>1</sub> | H  | h  | L   | L <sub>f</sub> | M  | W  | 許容荷重*1<br>(N) | 質量(g) | ねじ付属サービス<br>ねじサイズ |
|------------|----|----------------|----|----|----------------|----------------|----|----|-----|----------------|----|----|---------------|-------|-------------------|
| ULF-20-112 | 20 | 112            | 13 | 24 | 32             | 13.5           | 48 | 32 | 125 | 10             | M6 | 50 | 1000          | 100   | M6×12             |
| ULF-20-128 | 20 | 128            | 13 | 24 | 32             | 13.5           | 48 | 32 | 141 | 10             | M6 | 50 | 1000          | 110   | M6×12             |
| ULF-26-128 | 26 | 128            | 17 | 32 | 34             | 18             | 54 | 34 | 145 | 12             | M8 | 57 | 1000          | 200   | M8×12             |
| ULF-26-160 | 26 | 160            | 17 | 32 | 34             | 18             | 54 | 34 | 177 | 12             | M8 | 57 | 1000          | 220   | M8×12             |

\*1: 人の手で使用する許容荷重です。

🧼 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

お問い合わせください

🔪 レーザ刻印 → P.xxxx

対応可・別料金