



● 材質・仕上げ



	ULFS
本体	SUS304相当 ショットブラスト
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- オフセットタイプ。
- 本体断面は握りやすい楕円形状です。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を2本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

単位: mm

品番	A	L ₁	a	D	W ₁	D ₁	H	h	L	Lf min.	M	W	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
ULFS-20-112	20	112	13	24	32	13.5	48	32	125	10	M6	50	1000	294	M6×12
ULFS-20-128	20	128	13	24	32	13.5	48	32	141	10	M6	50	1000	318	M6×12
ULFS-26-128	26	128	17	32	34	18	54	34	145	12	M8	57	1000	569	M8×12
ULFS-26-160	26	160	17	32	34	18	54	34	177	12	M8	57	1000	657	M8×12

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

ULFS-20-112



ULFS-20-112-P

ねじ付属
サービスねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

レーザ刻印

対応可・別料金