



● 材質・仕上げ



	UPC-PBT
本体	ガラス繊維強化PBT (つや消し黒)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7
使用可能温度	-30℃~150℃
UL規格	UL94V-0

- 前面から取りつけるプラスチック取っ手。
- 耐熱性にすぐれています。
- UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
- 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。

UPC-23-93.5-PBT — ねじ径：M6

UPC-24.5-117-PBT — ねじ径：M8

UPC-27-132-PBT — ねじ径：M8

UPC-28-179-PBT — ねじ径：M8

*六角穴付きボルトは付属していません。

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位：mm

品番	C	Lc	R	H	h	A	L	Li	Lr	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UPC-23-93.5-PBT	10.2	7	6.5	36	29	23	113	93.5	13	500	33	M6×16
UPC-24.5-117-PBT	13	9	8.5	41	34	24.5	139	117	15	500	46	M8×16
UPC-27-132-PBT	13	9	8.5	45	37	27	156	132	16	500	67	M8×16
UPC-28-179-PBT	13	9	8.5	50	42	28	204	179	17	500	87	M8×20

*1：人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UPC-23-93.5-PBT



UPC-23-93.5-PBT-P



ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

レーザ刻印
対応可・別料金