



● 材質・仕上げ



	UPC-PP
本体	ガラス繊維強化ポリプロピレン (つや消し黒)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7
使用可能温度	-20℃~110℃

- 前面から取りつけるプラスチック取っ手。
- 軽量です。
- 耐薬品性にすぐれています。
- コストパフォーマンスにすぐれています。
- 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。

UPC-23-93.5-PP — ねじ径：M6

UPC-24.5-117-PP — ねじ径：M8

UPC-27-132-PP — ねじ径：M8

UPC-28-179-PP — ねじ径：M8

*六角穴付きボルトは付属していません。

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を2本付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。

単位：mm

品番	C	Lc	R	H	h	A	L	L1	Lr	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UPC-23-93.5-PP	10.2	7	6.5	36	29	23	113	93.5	13	500	24	M6×16
UPC-24.5-117-PP	13	9	8.5	41	34	24.5	139	117	15	500	32	M8×16
UPC-27-132-PP	13	9	8.5	45	37	27	156	132	16	500	46	M8×16
UPC-28-179-PP	13	9	8.5	50	42	28	204	179	17	500	61	M8×20

*1： 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UPC-23-93.5-PP



UPC-23-93.5-PP-P



ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包
お問い合わせください

レーザ刻印
対応可・別料金