

● 材質・仕上げ



	UPC
本体	ガラス繊維強化ナイロン6 (各色)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7

- 全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
- 前面から取りつける取っ手。
- カラーバリエーションは5色。品番の末尾記号により選択できます。

末尾記号	色
BK	つや消し黒
SG	つや消しグレー
RD	つや消しレッド
OR	つや消しオレンジ
WH	つや消し白

- 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
 - UPC-21-93.5** —— ねじ径：M6
 - UPC-26-117** —— ねじ径：M8
 - UPC-27-132** —— ねじ径：M8
 - UPC-28-179** —— ねじ径：M8
 *六角穴付きボルトは付属していません。
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス (別料金) をご利用ください。


単位：mm

品番	A	L1	C	H	h	L	Lc	Lr	R	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UPC-21-93.5	23	93.5	10.2	36	29	113	7	13	6.5	500	26	M6×16
UPC-26-117	24.5	117	13	41	34	139	9	15	8.5	500	40	M8×16
UPC-27-132	27	132	13	45	37	156	9	16	8.5	500	54	M8×16
UPC-28-179	28	179	13	50	42	204	9	17	8.5	500	72	M8×20


*1： 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UPC-21-93.5-BK



UPC-21-93.5-BK-P



ねじ付属サービス (別料金) をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。