



URF-AL URF-ES URF-BK アルミニウム製

単位: mm

品番	A	L ₁	D	H	L ₃	L ₂	L	Lf min.	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
URF-30-M6-400	30	400	22	90	440	360	480	15	M6	1000	360	M6×16
URF-30-M6-500	30	500	22	94	540	460	580	15	M6	1000	376	M6×16
URF-30-M6-600	30	600	22	98	640	560	680	15	M6	1000	406	M6×16
URF-30-400	30	400	22	90	440	360	480	15	M8	1000	355	M8×16
URF-30-500	30	500	22	94	540	460	580	15	M8	1000	370	M8×16
URF-30-600	30	600	22	98	640	560	680	15	M8	1000	400	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

URFS ステンレス製

単位: mm

品番	A	L ₁	D	H	L ₃	L ₂	L	Lf min.	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
URFS-30-M6-400	30	400	22	90	440	360	480	15	M6	1000	653	M6×16
URFS-30-M6-500	30	500	22	94	540	460	580	15	M6	1000	776	M6×16
URFS-30-M6-600	30	600	22	98	640	560	680	15	M6	1000	877	M6×16
URFS-30-400	30	400	22	90	440	360	480	15	M8	1000	650	M8×16
URFS-30-500	30	500	22	94	540	460	580	15	M8	1000	760	M8×16
URFS-30-600	30	600	22	98	640	560	680	15	M8	1000	860	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 握りやすく、高級感のあるアーチ型の取っ手。
- パイプ材質は2種類。
URF —— アルミニウム製
URFS —— ステンレス製
- 中空パイプを使用。軽量です。
- **URF** (アルミニウム製) は品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット・カバーキャップ
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

● 材質・仕上げ

	URF-AL / URF-ES	URF-BK	URFS
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)	SUS304相当 研磨
カバーキャップ	TPE(各色)	TPE(つや消し黒)	TPE(つや消し黒)
ブラケット	アルミニウム合金 静電塗装(各色)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7	SUSXM7



- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

URF-30-400-BK

1 2

URF-30-400-BK-P

1 2 ねじ付属サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **P** を追加してください。

クリーン洗浄・クリーン梱包
対応不可

レーザ刻印
対応可・別料金