

● 材質・仕上げ



| | UUF-25 | UUF-35 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 本体 | TPU(黒) 硬度ショア A65±5 | TPU(黒) 硬度ショア A65±5 |
| 芯体 | SUS303 | アルミニウム合金 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) | SUSXM7 | SUSXM7 |

- 金属製の芯体をTPUでコーティング。
- 十分な強度、そして安全性と信頼性を追求。手にやさしいやわらかさをもった取っ手です。
- 衝撃吸収と断熱効果にすぐれています。金属製の取っ手では得られない特長です。
- 最高使用可能温度：70℃
- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位：mm

| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | d | 許容荷重*1 (N) | 質量(g) | ねじ付属サービス ねじサイズ |
|------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|---------------|-------|-------------------|
| UUF-25-112 | M6 | 10 | 50 | 34 | 25 | 128 | 112 | 10 | 1000 | 136 | M6×12 |
| UUF-25-128 | M6 | 10 | 54 | 38 | 25 | 144 | 128 | 10 | 1000 | 151 | M6×12 |
| UUF-25-160 | M6 | 10 | 54 | 38 | 25 | 176 | 160 | 10 | 1000 | 174 | M6×12 |
| UUF-25-192 | M6 | 10 | 54 | 38 | 25 | 208 | 192 | 10 | 1000 | 227 | M6×12 |
| UUF-35-160 | M8 | 12 | 68 | 43 | 35 | 185 | 160 | 17 | 1000 | 328 | M8×12 |
| UUF-35-192 | M8 | 12 | 68 | 43 | 35 | 217 | 192 | 17 | 1000 | 370 | M8×12 |
| UUF-35-300 | M8 | 12 | 68 | 43 | 35 | 325 | 300 | 17 | 1000 | 513 | M8×12 |

*1： 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UUF-25-112




UUF-25-112-P

ねじ付属
サービス

ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に「P」を追加してください。

 クリーン洗浄・クリーン梱包

対応不可

 レーザ刻印

対応不可