



標準品 寸法

単位: mm

品番	A	L4	L	A1	B	D	H	h	Lf	M	許容荷重*1 (N)	質量 (g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UXAF-28-192	28	192	198.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	272	M8×16
UXAF-28-242	28	242	248.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	296	M8×16
UXAF-28-292	28	292	298.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	320	M8×16
UXAF-28-342	28	342	348.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	344	M8×16
UXAF-28-392	28	392	398.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	368	M8×16
UXAF-28-492	28	492	498.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	416	M8×16
UXAF-28-592	28	592	598.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	464	M8×16
UXAF-28-992	28	992	998.4	32	14	25	66	36	15	M8	1000	656	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

1mm指定

1mm指定 品番	指定範囲L4*1 (mm)							ねじ付属サービス ねじサイズ
	193-200	201-250	251-300	301-350	351-450	451-550	551-950	
UXAF-28-***-AL	●	●	●	●	●	●	●	M8×16
UXAF-28-***-ES	●	●	●	●	●	●	●	M8×16
UXAF-28-***-BK	●	●	●	●	●	●	●	M8×16

*1: 1mm指定のL4は、±0.5またはL4の0.1%のいずれか大きい方を許容差としています。

●L4以外の寸法・許容荷重は標準品を参照してください。

関連商品

ブラケット **USAF** のみの購入も可能です。



●全長が長いサイズはブラケット **USAF** を追加することで、取っ手をより安定させて取り付けることができます。



パイプ用キャップ **UCA** のみの購入も可能です。



●パイプ・カバーキャップ・ブラケットは、単品での購入も可能です。



- ブラケットの位置を自由に調整できるため、任意の寸法で取り付けできます。
- 付属のグリップスクリューでパイプを固定してください。
- 1mm単位でパイプの全長L4を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
- ご購入後にお客さま自身で全長L4を変更することもできます。
- 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケット・カバーキャップの色が選択できます。

末尾記号	パイプ	ブラケット	カバーキャップ
AL	アルマイト処理(シルバー)	つや消し黒	つや消し黒
ES	アルマイト処理(シルバー)	つや消しシルバー	ライトグレー
BK	静電塗装(つや消し黒)	つや消し黒	つや消し黒

- オプションで取り付け用の六角穴付きボルト (SUSXM7製) を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

材質・仕上げ



	UXAF-AL / UXAF-ES	UXAF-BK
パイプ	アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー)	アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ	ナイロン6(各色)	ナイロン6(つや消し黒)
ブラケット	亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色)	亜鉛ダイカスト 静電塗装(つや消し黒)
グリップスクリュー ねじ部	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
グリップスクリュー パッド	ポリアセタール	ポリアセタール
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7	SUSXM7

●品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UXAF-28-192-BK-P 標準品

商品記号	1	2	3	ねじ付属サービス
------	---	---	---	----------

UXAF-28-611-AL-P 1mm指定

商品記号	1	4	3	ねじ付属サービス
------	---	---	---	----------

標準品は 2 を表のL4から選択してください。
1mm指定は 4 を表のL4から1mm単位で指定してください。
ねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に P を追加してください。