

● 材質・仕上げ



	UZAFS-NI
パイプ	SUS304
ブラケット	SCS13
六角穴付きボルト (ねじ付属サービス)	SUSXM7


- 耐蝕性にすぐれたステンレス取っ手。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

単位: mm

品番	A	L ₁	A ₁	D	H	h	L	L ₂	L _f	M	許容荷重*1 (N)	質量(g)	ねじ付属サービス ねじサイズ
UZAFS-28-200-NI	28	200	32	25	66	36	214	186	15	M8	1000	500	M8×16
UZAFS-28-250-NI	28	250	32	25	66	36	264	236	15	M8	1000	565	M8×16
UZAFS-28-300-NI	28	300	32	25	66	36	314	286	15	M8	1000	630	M8×16
UZAFS-28-400-NI	28	400	32	25	66	36	414	386	15	M8	1000	760	M8×16
UZAFS-28-500-NI	28	500	32	25	66	36	514	486	15	M8	1000	890	M8×16
UZAFS-28-600-NI	28	600	32	25	66	36	614	586	15	M8	1000	1020	M8×16

*1: 人の手で使用する許容荷重です。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

UZAFS-28-200-NI**UZAFS-28-200-NI-P**ねじ付属
サービスねじ付属サービス(別料金)をご利用の場合は、商品品番の末尾に **[P]** を追加してください。
 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx

対応不可

 レーザ刻印 → P.xxxx

お問い合わせください