



● 材質・仕上げ



	FGBAS-EE
本体	NR(天然ゴム)
ねじ部	SUS304相当
カバーシート	SUS304相当

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取り付けが容易です。
- 両側めねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
- モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取り付けに適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度：80℃

単位：mm

品番	D	H	M(並目)		Lf	t	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ							
FGBAS-8-8-M3-EE-55	8	8	M3	0.5	3	1	A55	43	85	2	1
FGBAS-8-13-M3-EE-55	8	13	M3	0.5	3	1	A55	23	75	3.25	1
FGBAS-10-10-M4-EE-55	10	10	M4	0.7	4	1.2	A55	35	70	2	2
FGBAS-10-15-M4-EE-55	10	15	M4	0.7	4	1.2	A55	27	100	3.75	3
FGBAS-10-20-M4-EE-55	10	20	M4	0.7	4	1.2	A55	22	110	5	3
FGBAS-15-10-M4-EE-55	15	10	M4	0.7	4	1.4	A55	155	315	2	5
FGBAS-15-15-M4-EE-55	15	15	M4	0.7	4	1.4	A55	75	280	3.75	6
FGBAS-15-20-M4-EE-55	15	20	M4	0.7	4	1.4	A55	47	235	5	7
FGBAS-20-15-M6-EE-55	20	15	M6	1	6	2	A55	150	230	1.5	11
FGBAS-20-20-M6-EE-55	20	20	M6	1	6	2	A55	86	430	5	13
FGBAS-20-25-M6-EE-55	20	25	M6	1	6	2	A55	69	435	6.25	15
FGBAS-25-20-M6-EE-55	25	20	M6	1	6	2	A55	125	620	5	22
FGBAS-25-25-M6-EE-55	25	25	M6	1	6	2	A55	85	530	6.25	24
FGBAS-25-30-M6-EE-55	25	30	M6	1	6	2	A55	70	525	7.5	28
FGBAS-30-20-M8-EE-55	30	20	M8	1.25	8	2	A55	1520	1060	0.7	32
FGBAS-30-30-M8-EE-55	30	30	M8	1.25	8	2	A55	140	1055	7.5	37
FGBAS-30-40-M8-EE-55	30	40	M8	1.25	8	2	A55	93	930	10	49
FGBAS-40-20-M8-EE-55	40	20	M8	1.25	8	2	A55	530	2650	5	44
FGBAS-40-30-M8-EE-55	40	30	M8	1.25	8	2	A55	210	1575	7.5	67
FGBAS-40-40-M8-EE-55	40	40	M8	1.25	8	2	A55	140	1400	10	90
FGBAS-50-30-M10-EE-55	50	30	M10	1.5	8	2	A55	440	3300	7.5	126
FGBAS-50-40-M10-EE-55	50	40	M10	1.5	8	2	A55	215	2130	10	149
FGBAS-50-50-M10-EE-55	50	50	M10	1.5	8	2	A55	175	2190	12.5	172
FGBAS-60-30-M10-EE-55	60	30	M10	1.5	8	2	A55	555	4170	7.5	178
FGBAS-60-40-M10-EE-55	60	40	M10	1.5	8	2	A55	360	3610	10	209
FGBAS-60-50-M10-EE-55	60	50	M10	1.5	8	2	A55	275	3410	12.5	220
FGBAS-70-30-M10-EE-55	70	30	M10	1.5	8	3	A55	1225	4900	4	238
FGBAS-70-45-M10-EE-55	70	45	M10	1.5	8	3	A55	635	7130	11.25	313
FGBAS-75-30-M12-EE-55	75	30	M12	1.75	11	3	A55	3190	9895	3	240
FGBAS-75-40-M12-EE-55	75	40	M12	1.75	11	3	A55	700	6970	10	319
FGBAS-75-55-M12-EE-55	75	55	M12	1.75	11	3	A55	545	7510	13.75	437
FGBAS-100-40-M16-EE-55	100	40	M16	2	14	3	A55	1925	15400	8	600
FGBAS-100-55-M16-EE-55	100	55	M16	2	14	3	A55	950	13080	13.75	777
FGBAS-100-75-M16-EE-55	100	75	M16	2	14	3	A55	515	9640	18.75	1013
FGBAS-125-55-M16-EE-55	125	55	M16	2	14	3	A55	1400	19260	13.75	1130
FGBAS-125-75-M16-EE-55	125	75	M16	2	14	3	A55	1035	19440	18.75	1543

\*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FGBAS-30-30-M8-EE-55**



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可