



● 材質・仕上げ



	FGBAS-SS
本体	NR(天然ゴム)
ねじ部	SUS304相当
カバーシート	SUS304相当

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取り付けが容易です。
- 両側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
- モーター・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取り付けに適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度：80℃

単位：mm

品番	D	H	M(並目)		Lm	t	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ							
FGBAS-8-8-M3-SS-55	8	8	M3	0.5	6	1	A55	43	85	2	2
FGBAS-8-13-M3-SS-55	8	13	M3	0.5	6	1	A55	19	63	3.25	2
FGBAS-10-10-M4-SS-55	10	10	M4	0.7	10	1.2	A55	40	100	2.5	4
FGBAS-10-15-M4-SS-55	10	15	M4	0.7	10	1.2	A55	27	100	3.75	5
FGBAS-10-20-M4-SS-55	10	20	M4	0.7	10	1.2	A55	18	93	5	5
FGBAS-15-10-M4-SS-55	15	10	M4	0.7	10	1.4	A55	130	325	2.5	7
FGBAS-15-15-M4-SS-55	15	15	M4	0.7	10	1.4	A55	75	280	3.75	8
FGBAS-15-20-M4-SS-55	15	20	M4	0.7	10	1.4	A55	47	235	5	9
FGBAS-15-25-M4-SS-55	15	25	M4	0.7	10	1.4	A55	37	235	6.25	10
FGBAS-20-15-M6-SS-55	20	15	M6	1	18	2	A55	130	480	3.75	15
FGBAS-20-20-M6-SS-55	20	20	M6	1	18	2	A55	86	430	5	17
FGBAS-20-25-M6-SS-55	20	25	M6	1	18	2	A55	69	435	6.25	19
FGBAS-20-30-M6-SS-55	20	30	M6	1	18	2	A55	56	415	7.5	22
FGBAS-25-15-M6-SS-55	25	15	M6	1	18	2	A55	285	1070	3.75	23
FGBAS-25-20-M6-SS-55	25	20	M6	1	18	2	A55	125	620	5	26
FGBAS-25-30-M6-SS-55	25	30	M6	1	18	2	A55	70	525	7.5	32
FGBAS-30-15-M8-SS-55	30	15	M8	1.25	20	2	A55	555	2080	3.75	49
FGBAS-30-30-M8-SS-55	30	30	M8	1.25	20	2	A55	140	1050	7.5	61
FGBAS-30-40-M8-SS-55	30	40	M8	1.25	20	2	A55	93	930	10	69
FGBAS-40-20-M8-SS-55	40	20	M8	1.25	23	2	A55	485	2430	5	68
FGBAS-40-30-M8-SS-55	40	30	M8	1.25	23	2	A55	210	1570	7.5	91
FGBAS-40-40-M8-SS-55	40	40	M8	1.25	23	2	A55	140	1400	10	114
FGBAS-50-20-M10-SS-55	50	20	M10	1.5	28	2	A55	820	4100	5	135
FGBAS-50-30-M10-SS-55	50	30	M10	1.5	28	2	A55	440	3300	7.5	158
FGBAS-50-40-M10-SS-55	50	40	M10	1.5	28	2	A55	215	2130	10	181
FGBAS-50-50-M10-SS-55	50	50	M10	1.5	28	2	A55	175	2190	12.5	204
FGBAS-60-30-M10-SS-55	60	30	M10	1.5	28	2	A55	555	4170	7.5	210
FGBAS-60-40-M10-SS-55	60	40	M10	1.5	28	2	A55	360	3610	10	241
FGBAS-60-50-M10-SS-55	60	50	M10	1.5	28	2	A55	275	3410	12.5	250
FGBAS-70-30-M10-SS-55	70	30	M10	1.5	27	3	A55	1140	8570	7.5	287
FGBAS-70-45-M10-SS-55	70	45	M10	1.5	27	3	A55	635	7130	11.25	345
FGBAS-75-25-M12-SS-55	75	25	M12	1.75	37	3	A55	2075	12970	6.25	241
FGBAS-75-40-M12-SS-55	75	40	M12	1.75	37	3	A55	700	6970	10	359
FGBAS-75-55-M12-SS-55	75	55	M12	1.75	37	3	A55	545	7510	13.75	477
FGBAS-100-40-M16-SS-55	100	40	M16	2	41	3	A55	2000	20000	10	650
FGBAS-100-55-M16-SS-55	100	55	M16	2	41	3	A55	950	13080	13.75	827
FGBAS-100-75-M16-SS-55	100	75	M16	2	41	3	A55	515	9640	18.75	1063
FGBAS-125-55-M16-SS-55	125	55	M16	2	41	3	A55	1400	19260	13.75	1342
FGBAS-125-75-M16-SS-55	125	75	M16	2	41	3	A55	1035	19440	18.75	1653

\*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FGBAS-30-30-M8-SS-55**



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザー刻印
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可