



● 材質・仕上げ



	FGBBS-S
本体	NR(天然ゴム)
ねじ部	SUS304相当
カバーシート	SUS304相当

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取り付けが容易です。
- 片側おねじタイプ。ねじ部とカバーシートはステンレス製。
- 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
- 放物線形状のバンパが累進的な弾性力を発生するため、穏やかな衝撃・振動吸収性能が得られます。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度：80℃

単位：mm

品番	D	H	M(並目)		Lm	t	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ							
FGBBS-10-10-M5-S-55	10	10	M5	0.8	12	1.2	A55	20	59	3	2
FGBBS-20-15-M6-S-55	20	15	M6	1	18	2	A55	49	195	4	9
FGBBS-20-24-M6-S-55	20	24	M6	1	18	2	A55	22	130	6	11
FGBBS-25-20-M6-S-55	25	20	M6	1	18	2	A55	38	190	5	16
FGBBS-30-30-M8-S-55	30	30	M8	1.25	18	2	A55	35	260	7.5	29
FGBBS-30-36-M8-S-55	30	36	M8	1.25	20	2	A55	36	320	9	32
FGBBS-35-40-M8-S-55	35	40	M8	1.25	23	2	A55	30	300	10	45
FGBBS-50-50-M10-S-55	50	50	M10	1.5	28	2	A55	78	970	12.5	105
FGBBS-50-61-M8-S-55	50	61	M8	1.25	28	2	A55	39	600	15.25	114
FGBBS-50-68-M10-S-55	50	68	M10	1.5	28	2	A55	52	890	17	131
FGBBS-70-58-M12-S-55	70	58	M12	1.75	37	3	A55	110	1520	14	212
FGBBS-75-89-M12-S-55	75	89	M12	1.75	37	3	A55	98	1960	20	374

*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FGBBS-30-36-M8-S-55



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応可・別料金	対応不可