



● 材質・仕上げ



FGBCS	
本体	NR(天然ゴム)
座金	SUS304相当

- 座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取り付けができます。
- 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- 耐熱温度：80℃
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

商品記号	硬度ショア A±5
FGBCS-40	40
FGBCS-55	55
FGBCS-70	70

単位：mm

品番	D	H	d	d1	t	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量 (g)
FGBCS-16-8-4-40	16	8	4.3	8	1	A40	75	150	2	2
FGBCS-16-8-4-55	16	8	4.3	8	1	A55	140	280	2	2
FGBCS-16-8-4-70	16	8	4.3	8	1	A70	223	445	2	2
FGBCS-20-10-5-40	20	10	5.3	9.5	1.2	A40	89	223	2.5	4
FGBCS-20-10-5-55	20	10	5.3	9.5	1.2	A55	148	370	2.5	4
FGBCS-20-10-5-70	20	10	5.3	9.5	1.2	A70	240	600	2.5	4
FGBCS-25-12-6-40	25	12	6.4	11	1.6	A40	113	340	3	7
FGBCS-25-12-6-55	25	12	6.4	11	1.6	A55	210	630	3	7
FGBCS-25-12-6-70	25	12	6.4	11	1.6	A70	317	950	3	7
FGBCS-35-16-8-40	35	16	8.4	14	2	A40	175	700	4	20
FGBCS-35-16-8-55	35	16	8.4	14	2	A55	345	1380	4	20
FGBCS-35-16-8-70	35	16	8.4	14	2	A70	599	2395	4	20
FGBCS-42-20-8-40	42	20	8.4	17.5	2	A40	220	1100	5	35
FGBCS-42-20-8-55	42	20	8.4	17.5	2	A55	360	1800	5	35
FGBCS-42-20-8-70	42	20	8.4	17.5	2	A70	668	3340	5	35
FGBCS-42-20-10-40	42	20	10.5	17.5	2.5	A40	220	1100	5	35
FGBCS-42-20-10-55	42	20	10.5	17.5	2.5	A55	360	1800	5	35
FGBCS-42-20-10-70	42	20	10.5	17.5	2.5	A70	668	3340	5	35
FGBCS-56-24-8-40	56	24	8.4	19.5	2	A40	333	2000	6	77
FGBCS-56-24-8-55	56	24	8.4	19.5	2	A55	577	3460	6	77
FGBCS-56-24-8-70	56	24	8.4	19.5	2	A70	1000	6000	6	77
FGBCS-56-24-12-40	56	24	13	19.5	3	A40	333	2000	6	76
FGBCS-56-24-12-55	56	24	13	19.5	3	A55	577	3460	6	76
FGBCS-56-24-12-70	56	24	13	19.5	3	A70	1000	6000	6	76

\*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FGBCS-42-20-10-55**



クリーン洗浄・クリーン梱包 お問い合わせください	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザー刻印 対応不可
-----------------------------	---------------	---------------	----------------