



● 材質・仕上げ



	FGBDS-E-SI
本体	シリコンゴム 硬度ショア A55±5
ねじ部	SUS304
カバーシート	SUS304

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 片側めねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- 米国食品医薬品局 (FDA) の規格に準拠したシリコンゴムを使用。食品機械・医薬品機械などの衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。
- 耐熱性・耐老化性にすぐれています。
- 耐熱温度：200℃
- カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。◀2

末尾記号なし——グレー

末尾記号 **[BL]** ——青

単位：mm

品番 ◀1	D	H	M(並目)		Lf	d	t	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
			ねじの呼び	ピッチ								
FGBDS-19-M5-E-55-SI	19	16	M5	0.8	5	12	2	A55	63	250	4	7
FGBDS-25-M6-E-55-SI	25	20.5	M6	1	6	16.5	2	A55	90	460	5.1	15
FGBDS-32-M8-E-55-SI	32	26	M8	1.25	8	21	2	A55	117	760	6.5	23
FGBDS-38-M8-E-55-SI	38	32	M8	1.25	8	24.5	2	A55	113	900	8	38
FGBDS-50-M10-E-55-SI	50	43	M10	1.5	8	32	2	A55	148	1580	10.7	96

*1：表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FGBDS-32-M8-E-55-SI - BL

◀1

◀2

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応不可	レーザ刻印 対応不可
-----------------------	---------------	---------------	---------------