



● 材質・仕上げ



	<b>FGBE-EE</b>
本体	NR(天然ゴム)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理
カバーシート	スチール 三価クロメート処理

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 両側めねじタイプ。ねじ部はスチール製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取り付に適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取り付け部の省スペース化が可能です。
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。

商品記号	硬度ショア A±5
<b>FGBE-EE-40</b>	40
<b>FGBE-EE-55</b>	55
<b>FGBE-EE-70</b>	70



単位: mm

品番	D	H	d	M(並目)		Lf	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ						
<b>FGBE-15-15-12-M4-EE-40</b>	15	15	12	M4	0.7	4	A40	41	155	3.75	6
<b>FGBE-15-15-12-M4-EE-55</b>	15	15	12	M4	0.7	4	A55	44	166	3.75	6
<b>FGBE-15-15-12-M4-EE-70</b>	15	15	12	M4	0.7	4	A70	59	223	3.75	6
<b>FGBE-20-15-14-M6-EE-40</b>	20	15	14	M6	1	6	A40	70	263	3.75	10
<b>FGBE-20-15-14-M6-EE-55</b>	20	15	14	M6	1	6	A55	77	289	3.75	10
<b>FGBE-20-15-14-M6-EE-70</b>	20	15	14	M6	1	6	A70	100	374	3.75	10
<b>FGBE-20-20-16-M6-EE-40</b>	20	20	16	M6	1	6	A40	50	248	5	17
<b>FGBE-20-20-16-M6-EE-55</b>	20	20	16	M6	1	6	A55	52	261	5	17
<b>FGBE-20-20-16-M6-EE-70</b>	20	20	16	M6	1	6	A70	63	316	5	17
<b>FGBE-25-20-20-M6-EE-40</b>	25	20	20	M6	1	6	A40	141	705	5	21
<b>FGBE-25-20-20-M6-EE-55</b>	25	20	20	M6	1	6	A55	153	767	5	21
<b>FGBE-25-20-20-M6-EE-70</b>	25	20	20	M6	1	6	A70	247	1235	5	21
<b>FGBE-30-20-22-M8-EE-40</b>	30	20	22	M8	1.25	8	A40	153	767	5	32
<b>FGBE-30-20-22-M8-EE-55</b>	30	20	22	M8	1.25	8	A55	202	1010	5	32
<b>FGBE-30-20-22-M8-EE-70</b>	30	20	22	M8	1.25	8	A70	298	1488	5	32
<b>FGBE-40-25-30-M8-EE-40</b>	40	25	30	M8	1.25	8	A40	403	2520	6.25	59
<b>FGBE-40-25-30-M8-EE-55</b>	40	25	30	M8	1.25	8	A55	462	2890	6.25	59
<b>FGBE-40-25-30-M8-EE-70</b>	40	25	30	M8	1.25	8	A70	532	3326	6.25	59
<b>FGBE-40-30-33-M8-EE-40</b>	40	30	33	M8	1.25	8	A40	180	1350	7.5	64
<b>FGBE-40-30-33-M8-EE-55</b>	40	30	33	M8	1.25	8	A55	236	1768	7.5	64
<b>FGBE-40-30-33-M8-EE-70</b>	40	30	33	M8	1.25	8	A70	342	2564	7.5	64
<b>FGBE-50-30-42-M10-EE-40</b>	50	30	42	M10	1.5	10	A40	443	3326	7.5	112
<b>FGBE-50-30-42-M10-EE-55</b>	50	30	42	M10	1.5	10	A55	200	1499	7.5	112
<b>FGBE-50-30-42-M10-EE-70</b>	50	30	42	M10	1.5	10	A70	278	2085	7.5	112
<b>FGBE-75-40-60-M12-EE-40</b>	75	40	60	M12	1.75	12	A40	261	2611	10	326
<b>FGBE-75-40-60-M12-EE-55</b>	75	40	60	M12	1.75	12	A55	330	3298	10	326
<b>FGBE-75-40-60-M12-EE-70</b>	75	40	60	M12	1.75	12	A70	494	4942	10	326

\*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

**FGBE-30-20-22-M8-EE-55**



クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじカット	ゆるみ止め	レーザ刻印
対応不可	対応不可	対応不可	対応不可