



● 材質・仕上げ



	FGBE-ES
本体	NR(天然ゴム)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理
カバーシート	スチール 三価クロメート処理

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部はスチール製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取り付けに適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取り付け部の省スペース化が可能です。
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。

商品記号	硬度ショア A±5
FGBE-ES-40	40
FGBE-ES-55	55
FGBE-ES-70	70



単位：mm

品番	D	H	d	M(並目)		Lm	Lf	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ							
FGBE-10-10-8-M4-ES-40	10	10	8	M4	0.7	10	4	A40	19	47	2.5	3
FGBE-10-10-8-M4-ES-55	10	10	8	M4	0.7	10	4	A55	35	88	2.5	3
FGBE-10-10-8-M4-ES-70	10	10	8	M4	0.7	10	4	A70	50	124	2.5	3
FGBE-15-15-12-M4-ES-40	15	15	12	M4	0.7	10	4	A40	35	132	3.75	6
FGBE-15-15-12-M4-ES-55	15	15	12	M4	0.7	10	4	A55	38	142	3.75	6
FGBE-15-15-12-M4-ES-70	15	15	12	M4	0.7	10	4	A70	51	191	3.75	6
FGBE-20-15-14-M6-ES-40	20	15	14	M6	1	18	6	A40	74	278	3.75	14
FGBE-20-15-14-M6-ES-55	20	15	14	M6	1	18	6	A55	96	360	3.75	14
FGBE-20-15-14-M6-ES-70	20	15	14	M6	1	18	6	A70	114	429	3.75	14
FGBE-20-20-16-M6-ES-40	20	20	16	M6	1	18	6	A40	50	252	5	17
FGBE-20-20-16-M6-ES-55	20	20	16	M6	1	18	6	A55	61	305	5	17
FGBE-20-20-16-M6-ES-70	20	20	16	M6	1	18	6	A70	79	396	5	17
FGBE-25-20-20-M6-ES-40	25	20	20	M6	1	18	6	A40	139	695	5	24
FGBE-25-20-20-M6-ES-55	25	20	20	M6	1	18	6	A55	224	1119	5	24
FGBE-25-20-20-M6-ES-70	25	20	20	M6	1	18	6	A70	343	1713	5	24
FGBE-30-20-22-M8-ES-40	30	20	22	M8	1.25	20	8	A40	131	655	5	36
FGBE-30-20-22-M8-ES-55	30	20	22	M8	1.25	20	8	A55	173	863	5	36
FGBE-30-20-22-M8-ES-70	30	20	22	M8	1.25	20	8	A70	254	1272	5	36
FGBE-40-25-30-M8-ES-40	40	25	30	M8	1.25	23	8	A40	383	2392	6.25	67
FGBE-40-25-30-M8-ES-55	40	25	30	M8	1.25	23	8	A55	510	3188	6.25	67
FGBE-40-25-30-M8-ES-70	40	25	30	M8	1.25	23	8	A70	709	4432	6.25	67
FGBE-40-30-33-M8-ES-40	40	30	33	M8	1.25	23	8	A40	115	861	7.5	71
FGBE-40-30-33-M8-ES-55	40	30	33	M8	1.25	23	8	A55	157	1178	7.5	71
FGBE-40-30-33-M8-ES-70	40	30	33	M8	1.25	23	8	A70	292	2191	7.5	71
FGBE-50-30-42-M10-ES-40	50	30	42	M10	1.5	28	10	A40	189	1420	7.5	112
FGBE-50-30-42-M10-ES-55	50	30	42	M10	1.5	28	10	A55	263	1975	7.5	112
FGBE-50-30-42-M10-ES-70	50	30	42	M10	1.5	28	10	A70	393	2945	7.5	112
FGBE-75-40-60-M12-ES-40	75	40	60	M12	1.75	37	12	A40	261	2605	10	335
FGBE-75-40-60-M12-ES-55	75	40	60	M12	1.75	37	12	A55	392	3922	10	335
FGBE-75-40-60-M12-ES-70	75	40	60	M12	1.75	37	12	A70	701	7005	10	335

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め おねじのみ対応可・別料金	レーザ刻印 対応不可
-----------------------	---------------	-----------------------	---------------

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FGBE-30-20-22-M8-ES-55

