



● 材質・仕上げ



	FGBE-SS
本体	NR(天然ゴム)
ねじ部	スチール 三価クロメート処理
カバーシート	スチール 三価クロメート処理

- 取り付け用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取り付けが容易です。
- 両側おねじタイプ。ねじ部はスチール製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取り付に適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取り付け部の省スペース化が可能です。
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。

商品記号	硬度ショア A±5
FGBE-SS-40	40
FGBE-SS-55	55
FGBE-SS-70	70



単位: mm

品番	D	H	d	M(並目)		Lm	硬度	ばね定数*1 (N/mm)	最大荷重*1 (N)	最大たわみ量*1	質量(g)
				ねじの呼び	ピッチ						
FGBE-10-10-8-M4-SS-40	10	10	8	M4	0.7	10	A40	15	37	2.5	3
FGBE-10-10-8-M4-SS-55	10	10	8	M4	0.7	10	A55	28	69	2.5	3
FGBE-10-10-8-M4-SS-70	10	10	8	M4	0.7	10	A70	39	98	2.5	3
FGBE-15-15-12-M4-SS-40	15	15	12	M4	0.7	10	A40	32	121	3.75	7
FGBE-15-15-12-M4-SS-55	15	15	12	M4	0.7	10	A55	43	163	3.75	7
FGBE-15-15-12-M4-SS-70	15	15	12	M4	0.7	10	A70	59	221	3.75	7
FGBE-20-15-14-M6-SS-40	20	15	14	M6	1	18	A40	56	211	3.75	18
FGBE-20-15-14-M6-SS-55	20	15	14	M6	1	18	A55	73	273	3.75	18
FGBE-20-15-14-M6-SS-70	20	15	14	M6	1	18	A70	87	325	3.75	18
FGBE-20-20-16-M6-SS-40	20	20	16	M6	1	18	A40	38	191	5	18
FGBE-20-20-16-M6-SS-55	20	20	16	M6	1	18	A55	46	231	5	18
FGBE-20-20-16-M6-SS-70	20	20	16	M6	1	18	A70	60	300	5	18
FGBE-25-20-20-M6-SS-40	25	20	20	M6	1	18	A40	112	560	5	28
FGBE-25-20-20-M6-SS-55	25	20	20	M6	1	18	A55	180	902	5	28
FGBE-25-20-20-M6-SS-70	25	20	20	M6	1	18	A70	276	1380	5	28
FGBE-30-20-22-M8-SS-40	30	20	22	M8	1.25	20	A40	148	738	5	45
FGBE-30-20-22-M8-SS-55	30	20	22	M8	1.25	20	A55	217	1087	5	45
FGBE-30-20-22-M8-SS-70	30	20	22	M8	1.25	20	A70	401	2005	5	45
FGBE-40-25-30-M8-SS-40	40	25	30	M8	1.25	23	A40	292	1823	6.25	73
FGBE-40-25-30-M8-SS-55	40	25	30	M8	1.25	23	A55	389	2430	6.25	73
FGBE-40-25-30-M8-SS-70	40	25	30	M8	1.25	23	A70	540	3378	6.25	73
FGBE-40-30-33-M8-SS-40	40	30	33	M8	1.25	23	A40	134	1007	7.5	79
FGBE-40-30-33-M8-SS-55	40	30	33	M8	1.25	23	A55	250	1873	7.5	79
FGBE-40-30-33-M8-SS-70	40	30	33	M8	1.25	23	A70	323	2423	7.5	79
FGBE-50-30-42-M10-SS-40	50	30	42	M10	1.5	28	A40	146	1095	7.5	135
FGBE-50-30-42-M10-SS-55	50	30	42	M10	1.5	28	A55	203	1523	7.5	135
FGBE-50-30-42-M10-SS-70	50	30	42	M10	1.5	28	A70	303	2271	7.5	135
FGBE-75-40-60-M12-SS-40	75	40	60	M12	1.75	37	A40	241	2409	10	360
FGBE-75-40-60-M12-SS-55	75	40	60	M12	1.75	37	A55	361	3610	10	360
FGBE-75-40-60-M12-SS-70	75	40	60	M12	1.75	37	A70	699	6988	10	360

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

FGBE-30-20-22-M8-SS-55



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金	レーザ刻印 対応不可
-----------------------	---------------	------------------	---------------