


FSP-R-K ゼロ点左



FSP-L-K ゼロ点右



FSP-C-K 中央振分



厚さ: 約0.55mm

\*0・50・100・150・200は赤色です。

- 横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。
- 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。
- 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。
- ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
- 角部はRです。容易に剥がれません。
- 取り付け穴つき。貼りつけ後、ねじでより確実に固定することができます。
- **FSP-50-\*K** に接着テープはついていません。ねじでそのまま固定してください。
- 目盛りタイプは3種類。品番の記号により選択できます。

記号	目盛り
R-K	ゼロ点左
L-K	ゼロ点右
C-K	中央振分

## ● 材質・仕上げ



	FSP-K
本体	SUS304

## ⚠ 使用上の注意

- 高温・高温環境下での使用、水分・油分が付着した状態での放置を避けてください。目盛り部が剥離する恐れがあります。
- **FSP-K** スケールプレートの目盛りは目安として使用してください。
- 貼りつけ面の油・ゴミなどをきれいに拭き取ってから貼りつけてください。



単位: mm

品番	L1	L	質量 (g)
FSP-50-R-K	50	58	2.5
FSP-100-R-K	100	108	4.7
FSP-150-R-K	150	158	6.9
FSP-200-R-K	200	208	9.1
FSP-50-L-K	50	58	2.5
FSP-100-L-K	100	108	4.7
FSP-150-L-K	150	158	6.9
FSP-200-L-K	200	208	9.1
FSP-50-C-K	50	58	2.5
FSP-100-C-K	100	108	4.7
FSP-150-C-K	150	158	6.9
FSP-200-C-K	200	208	9.1

## ● 関連商品

目盛りの読み取りに便利なポイントレ  
ンズ **FLE** があります。取り付け用ボルトとして、頭部高さが  
低い極低頭ボルト **SSH5** があります。

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## FSP-200-R-K

