



## ● 材質・仕上げ



	SCB-F スティール製
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール	SUJ2(硬度62-67HRC)

## ● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

## SCB-M6-20-F



- 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
- ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

単位: mm

品番 スティール製	M(並目)		L	D <sub>1</sub>	D	d(参考値)	L <sub>1</sub>	B	許容荷重(N)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ								
SCB-M4-10-F	M4	0.7	10	7	2.5	1.9	4	3	3500	1.5
SCB-M4-12-F	M4	0.7	12	7	2.5	1.9	4	3	3500	1.7
SCB-M4-16-F	M4	0.7	16	7	2.5	1.9	4	3	3500	1.9
SCB-M4-20-F	M4	0.7	20	7	2.5	1.9	4	3	3500	2.2
SCB-M4-25-F	M4	0.7	25	7	2.5	1.9	4	3	3500	2.5
SCB-M5-12-F	M5	0.8	12	8.5	3	2.4	5	4	5000	2.9
SCB-M5-16-F	M5	0.8	16	8.5	3	2.4	5	4	5000	3.4
SCB-M5-20-F	M5	0.8	20	8.5	3	2.4	5	4	5000	3.9
SCB-M5-25-F	M5	0.8	25	8.5	3	2.4	5	4	5000	4.4
SCB-M5-30-F	M5	0.8	30	8.5	3	2.4	5	4	5000	5
SCB-M6-16-F	M6	1	16	10	4	3.1	6	5	9000	5.6
SCB-M6-20-F	M6	1	20	10	4	3.1	6	5	9000	6.5
SCB-M6-25-F	M6	1	25	10	4	3.1	6	5	9000	7.6
SCB-M6-30-F	M6	1	30	10	4	3.1	6	5	9000	8.7
SCB-M6-40-F	M6	1	40	10	4	3.1	6	5	9000	11
SCB-M8-20-F	M8	1.25	20	13	5.56	4.4	8	6	15000	13.5
SCB-M8-30-F	M8	1.25	30	13	5.56	4.4	8	6	15000	17.5
SCB-M8-35-F	M8	1.25	35	13	5.56	4.4	8	6	15000	19
SCB-M8-40-F	M8	1.25	40	13	5.56	4.4	8	6	15000	21.5
SCB-M8-50-F	M8	1.25	50	13	5.56	4.4	8	6	15000	25
SCB-M10-25-F	M10	1.5	25	16	7	5.9	10	8	24000	26
SCB-M10-30-F	M10	1.5	30	16	7	5.9	10	8	24000	29
SCB-M10-40-F	M10	1.5	40	16	7	5.9	10	8	24000	34
SCB-M10-50-F	M10	1.5	50	16	7	5.9	10	8	24000	39
SCB-M10-60-F	M10	1.5	60	16	7	5.9	10	8	24000	47
SCB-M12-30-F	M12	1.75	30	18	8.5	7.1	12	10	30000	40
SCB-M12-50-F	M12	1.75	50	18	8.5	7.1	12	10	30000	56
SCB-M12-80-F	M12	1.75	80	18	8.5	7.1	12	10	30000	83
SCB-M16-40-F	M16	2	40	24	12	10.4	16	14	73000	91
SCB-M16-60-F	M16	2	60	24	12	10.4	16	14	73000	122
SCB-M16-80-F	M16	2	80	24	12	10.4	16	14	73000	154

クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ねじ組み合わせ

対応不可

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金