



● 材質・仕上げ



	SCS-F スティール製
ねじ部	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)
ボール	SUJ2(硬度62-67HRC)

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SCS-M6-25-F



- 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
- ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。

単位: mm

品番 1 スティール製	M(並目)		L	D	d(参考値)	B	許容荷重(N)	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ						
SCS-M4-6-F	M4	0.7	6	2.5	1.9	2	3500	0.4
SCS-M4-10-F	M4	0.7	10	2.5	1.9	2	3500	0.7
SCS-M4-16-F	M4	0.7	16	2.5	1.9	2	3500	1
SCS-M5-8-F	M5	0.8	8	3	2.4	2.5	5000	0.8
SCS-M5-12-F	M5	0.8	12	3	2.4	2.5	5000	1.3
SCS-M5-20-F	M5	0.8	20	3	2.4	2.5	5000	2.3
SCS-M6-10-F	M6	1	10	4	3.1	3	9000	1.5
SCS-M6-16-F	M6	1	16	4	3.1	3	9000	2.5
SCS-M6-20-F	M6	1	20	4	3.1	3	9000	3.4
SCS-M6-25-F	M6	1	25	4	3.1	3	9000	4
SCS-M8-10-F	M8	1.25	10	5.56	4.4	4	15000	2.5
SCS-M8-12-F	M8	1.25	12	5.56	4.4	4	15000	3.2
SCS-M8-20-F	M8	1.25	20	5.56	4.4	4	15000	5.7
SCS-M8-25-F	M8	1.25	25	5.56	4.4	4	15000	7.7
SCS-M8-30-F	M8	1.25	30	5.56	4.4	4	15000	9
SCS-M10-12-F	M10	1.5	12	7	5.9	5	24000	5
SCS-M10-16-F	M10	1.5	16	7	5.9	5	24000	7
SCS-M10-20-F	M10	1.5	20	7	5.9	5	24000	9.5
SCS-M10-25-F	M10	1.5	25	7	5.9	5	24000	11
SCS-M10-35-F	M10	1.5	35	7	5.9	5	24000	16
SCS-M12-16-F	M12	1.75	16	8.5	7.1	6	30000	10
SCS-M12-20-F	M12	1.75	20	8.5	7.1	6	30000	12.5
SCS-M12-30-F	M12	1.75	30	8.5	7.1	6	30000	20
SCS-M12-40-F	M12	1.75	40	8.5	7.1	6	30000	28
SCS-M16-20-F	M16	2	20	12	10.4	8	73000	22
SCS-M16-25-F	M16	2	25	12	10.4	8	73000	28
SCS-M16-35-F	M16	2	35	12	10.4	8	73000	41
SCS-M16-50-F	M16	2	50	12	10.4	8	73000	48

- SCS-M8-10-F | SCS-M10-12-F | SCS-M12-16-F | SCS-M16-20-F は六角穴深さが浅くなっています。

クリーン洗浄・クリーン梱包

お問い合わせください

ねじ組み合わせ

対応可・別料金

ねじカット

対応不可

ゆるみ止め

対応可・別料金