

SGB-SBP

- スラストパッドつきグラブスクリュー。
- ワークの締めつけや、位置決め・ストップなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- パッドはプラスチック製のため、ワークを傷つけません。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
- グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。

● 材質・仕上げ



	SGB-SBP
グラブスクリュー	SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒)
スラストパッド	ポリアセタール(つや消し黒)

寸法

単位: mm

品番	M(並目)		D1	d1	B	H1	h	e	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ							
SGB-M6-SBP15	M6	1	15	8.6	3	7.6	2.5	3.6	7.6 - 12
SGB-M6-SBP18	M6	1	18	10.8	3	9.2	2.5	5.2	8.6 - 13
SGB-M6-SBP21	M6	1	21	12.8	3	10	3	6	9.6 - 14
SGB-M6-SBP25	M6	1	25	13	3	10.5	3	6.5	11.6 - 16
SGB-M6-SBP32	M6	1	32	14	3	11	3	7	13.6 - 18
SGB-M8-SBP15	M8	1.25	15	8.6	4	7.6	2.5	2.5	10 - 20
SGB-M8-SBP18	M8	1.25	18	10.8	4	9.2	2.5	4.2	11 - 21
SGB-M8-SBP21	M8	1.25	21	12.8	4	10	3	5	12 - 22
SGB-M8-SBP25	M8	1.25	25	13	4	10.5	3	5.5	14 - 24
SGB-M8-SBP32	M8	1.25	32	14	4	11	3	6	16 - 26
SGB-M8-SBP40	M8	1.25	40	16	4	13	4	8	20 - 30
SGB-M8-SBP50	M8	1.25	50	16	4	15.5	4	10.4	24 - 34
SGB-M10-SBP18	M10	1.5	18	10.8	5	9.2	2.5	3.8	18 - 39
SGB-M10-SBP21	M10	1.5	21	12.8	5	10	3	4.3	19 - 40
SGB-M10-SBP25	M10	1.5	25	13	5	10.5	3	4.6	21 - 42
SGB-M10-SBP32	M10	1.5	32	14	5	11	3	5	23 - 44
SGB-M10-SBP40	M10	1.5	40	16	5	13	4	7	27 - 48
SGB-M10-SBP50	M10	1.5	50	16	5	15.5	4	9.3	31 - 52
SGB-M12-SBP21	M12	1.75	21	12.8	6	10	3	3.4	28 - 71
SGB-M12-SBP25	M12	1.75	25	13	6	10.5	3	3.6	30 - 73
SGB-M12-SBP32	M12	1.75	32	14	6	11	3	4.2	32 - 75
SGB-M12-SBP40	M12	1.75	40	16	6	13	4	6.2	36 - 79
SGB-M12-SBP50	M12	1.75	50	16	6	15.5	4	8.7	40 - 83

クリーン洗浄・クリーン梱包	ねじ組み合わせ	ねじカット	ゆるみ止め
対応不可	対応可・別料金	対応不可	対応可・別料金

ねじ長さ

品番	L (mm)								スラストパッド 単体品番
	25	30	40	50	63	80	100		
SGB-M6-SBP15		●	●	●					SBP-15-M6
SGB-M6-SBP18		●	●	●					SBP-18-M6
SGB-M6-SBP21		●	●	●					SBP-21-M6
SGB-M6-SBP25		●	●	●					SBP-25-M6
SGB-M6-SBP32		●	●	●					SBP-32-M6
SGB-M8-SBP15	●		●	●	●				SBP-15-M8
SGB-M8-SBP18	●		●	●	●				SBP-18-M8
SGB-M8-SBP21	●		●	●	●				SBP-21-M8
SGB-M8-SBP25	●		●	●	●				SBP-25-M8
SGB-M8-SBP32	●		●	●	●				SBP-32-M8
SGB-M8-SBP40	●		●	●	●				SBP-40-M8
SGB-M8-SBP50	●		●	●	●				SBP-50-M8
SGB-M10-SBP18			●	●	●	●			SBP-18-M10
SGB-M10-SBP21			●	●	●	●	●		SBP-21-M10
SGB-M10-SBP25			●	●	●	●	●		SBP-25-M10
SGB-M10-SBP32			●	●	●	●	●		SBP-32-M10
SGB-M10-SBP40			●	●	●	●	●		SBP-40-M10
SGB-M10-SBP50			●	●	●	●	●		SBP-50-M10
SGB-M12-SBP21			●		●	●	●	●	SBP-21-M12
SGB-M12-SBP25			●		●	●	●	●	SBP-25-M12
SGB-M12-SBP32			●		●	●	●	●	SBP-32-M12
SGB-M12-SBP40			●		●	●	●	●	SBP-40-M12
SGB-M12-SBP50			●		●	●	●	●	SBP-50-M12

グラブ スクリュー 単体品番	L (mm)							
	25	30	40	50	63	80	100	
SGB-M6		●	●	●				
SGB-M8	●		●	●	●			
SGB-M10			●	●	●	●		
SGB-M12			●		●	●	●	


● 関連商品

グラブスクリューおよびスラストパッドは単体でもご注文いただけます。



● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGB-M6-30-SBP15



グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。
 2 ねじ長さLは表に●の記載があるサイズから選択してください。