



SGP-PL



SGP-BR



SGP-BR



SGP-PL

- ワークの締めつけや、位置決め・ストップなどの用途に使用できます。
- レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。
- M3からM12までのねじサイズ。ねじ長さも選べます。
- ワークに傷をつけずに締めつけができます。

● 材質・仕上げ



	SGP-PL プラスティックパッド	SGP-BR 真鍮パッド
ねじ部	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
パッド	ポリアセタール(白)	真鍮

寸法

単位:mm

品番 ¹ プラスチックパッド	D1	t*1	品番 ¹ 真鍮パッド	D1*2	t	M(並目)		B*3	質量(g)
						ねじの呼び	ピッチ		
SGP-M3-PL	1.5	0.5	SGP-M3-BR	1.5	0.5	M3	0.5	1.5	0.1 - 0.9
SGP-M4-PL	2	1	SGP-M4-BR	2.5	0.5	M4	0.7	2	0.3 - 1.5
SGP-M5-PL	3	1	SGP-M5-BR	3	0.5	M5	0.8	2.5	0.5 - 2.5
SGP-M6-PL	3.5	1.3	SGP-M6-BR	4	1	M6	1	3	0.9 - 7
SGP-M8-PL	5	1.6	SGP-M8-BR	6	1.5	M8	1.25	4	2 - 19
SGP-M10-PL	6.5	1.9	SGP-M10-BR	8	2	M10	1.5	5	7 - 36
SGP-M12-PL	8	2.1	SGP-M12-BR	10	2	M12	1.75	6	10 - 66

*1: SGP-M3-3-PL SGP-M3-4-PL はtが0.8になります。

*2: SGP-M3-3-BR SGP-M3-4-BR はD1が1.9になります。

*3: SGP-M4-4-PL SGP-M4-5-PL SGP-M4-6-PL はBが1.5になります。SGP-M5-5-PL SGP-M5-6-PL はBが2になります。

ねじ長さ

SGP-PL プラスティックパッド SGP-BR 真鍮パッド

品番	L (mm) ²															
	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
SGP-M3-PL	●	●	●	●	●	●	●	●								
SGP-M4-PL		●	●	●	●	●	●	●	●							
SGP-M5-PL			●	●	●	●	●	●	●	●						
SGP-M6-PL				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
SGP-M8-PL					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SGP-M10-PL								●	●	●	●	●	●	●	●	
SGP-M12-PL									●	●	●	●	●	●	●	●
SGP-M3-BR	●	●	●	●	●	●	●	●								
SGP-M4-BR		●	●	●	●	●	●	●	●							
SGP-M5-BR			●	●	●	●	●	●	●	●						
SGP-M6-BR				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SGP-M8-BR					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
SGP-M10-BR								●	●	●	●	●	●	●	●	●
SGP-M12-BR									●	●	●	●	●	●	●	●

● 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGP-M6-20-BR



クリーン洗浄・クリーン梱包 対応不可	ねじ組み合わせ 対応可・別料金	ねじカット 対応不可	ゆるみ止め 対応可・別料金
-----------------------	--------------------	---------------	------------------