



- ねじ先端の球面形状のパッドが点接触でワークを確実に固定します。
- 材質・仕上げ RoHS

	SGP-R
ねじ部	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
パッド	S45C(硬度50HRC以上)

寸法

単位: mm

品番	M(並目)		D ₁	t	R	B	質量(g)
	ねじの呼び 1	ピッチ					
SGP-M5-R	M5	0.8	3	1	2.5	2.5	1 - 2
SGP-M6-R	M6	1	4	1.8	3	3	2 - 4
SGP-M8-R	M8	1.25	6	2.5	5	4	4 - 9
SGP-M10-R	M10	1.5	8	3.5	6	5	7 - 18

ねじ長さ

品番	L(mm) 2						
	8	12	16	20	25	32	40
SGP-M5-R	●	●	●	●			
SGP-M6-R		●	●	●	●		
SGP-M8-R		●	●	●	●	●	
SGP-M10-R			●	●	●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGP-M6-20-R

商品記号 1 2 球状パッド

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.xxxx
対応不可

ねじ組み合わせ → P.xxxx
対応可・別料金

ねじカット → P.xxxx
対応不可

ゆるみ止め → P.xxxx
対応可・別料金