



- ねじ先端のとがり先のパッドがワークを確実に固定します。
- 材質・仕上げ



	SGP-T
ねじ部	スチール 四三酸化鉄皮膜(黒)
パッド	S45C(硬度50HRC以上)

寸法

単位: mm

品番	M(並目)		D1	t	t1	B	質量(g)
	ねじの呼び	ピッチ					
SGP-M5-T	M5	0.8	3	1	0.5	2.5	1 - 2
SGP-M6-T	M6	1	4	1.8	0.8	3	2 - 4
SGP-M8-T	M8	1.25	6	2.5	1	4	4 - 9
SGP-M10-T	M10	1.5	8	3.5	1.5	5	7 - 18

ねじ長さ

品番	L (mm)						
	8	12	16	20	25	32	40
SGP-M5-T	●	●	●	●			
SGP-M6-T		●	●	●	●		
SGP-M8-T		●	●	●	●	●	
SGP-M10-T			●	●	●	●	●

- 品番指定 ※価格・納期はNBKウェブサイトをご覧ください。

SGP-M6-20-T

商品記号 **1** **2** とがり先パッド

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.1640
対応不可

ねじ組み合わせ → P.1648
対応可・別料金

ねじカット → P.1644
対応不可

ゆるみ止め → P.1645
対応可・別料金